

## Швидко роз'ємні з'єднання пластикові CPC



### Серія HFC DN12,7

**Компактне швидко роз'ємне з'єднання з високою пропускною здатністю**

**Матеріал:** поліпропілен (до 4,2 бар)  
полісульфон (до 8,6 бар)  
полісульфон UV (до 8,6 бар)

**Ущільнення:** EPDM

**Робоча температура:** від 0°C до +71°C (поліпропілен)  
від -40°C до +138°C (полісульфон)

Компактне швидко роз'ємне з'єднання у порівнянні з масивними традиційними швидко роз'ємними з'єднаннями з кульками та захисною втулкою, вони мають дуже малу вагу. Ергономічна форма та велика кнопка роз'єднання забезпечують зручність та простоту використання. Конструкція клапану дозволяє отримати великі потоки та мінімальні витоки. Швидко роз'ємні з'єднання також дозволяють легко обернути підключений шланг, що запобігає його скручуванню та випадковому роз'єднанню. Застосування: хімічні процеси у фотографії, установки для заправки батарей та акумуляторів, розпилювачі, незамерзаючі рідини, регулювання температури (стосується поліпропілену); фільтрація де іонізованої води, фармацевтична промисловість, дозування в промисловості виробництва напоїв, лічильники частинок (стосується полісульфону); установки для розпилення, мобільні візки для громадського харчування, хімічні обприскувачі, системи зворотного осмосу (стосується полісульфону UV). Швидко роз'ємні з'єднання HFC також доступні з металевими внутрішніми елементами клапану, виготовленими з Hastelloy® С. Виконання з полісульфону характеризується високою механічною міцністю та хімічною стійкістю. Придатні для автоклавування. Версія UV стійка до ультрафіолетового випромінювання. Стандартно з'єднання з поліпропілену випускаються в сірому кольорі, кнопка темно-сіра; з'єднання з полісульфону UV в чорному кольорі. За спеціальним замовленням доступна версія, що відповідає вимогам стандартів NSF (National Sanitation Foundation) для застосування в харчовій промисловості, фармацевтичній та медичній - прохання контактувати з компанією Tubes International.



зображення	опис	номенклатура			Мал.		
		поліпропілен	полісульфон	полісульфон UV			
<p>(CC-HFV-02-PS) (CC-HFV-04-PSU) 1 2 (CC-HFV-06-PP) (CC-HFV-10-PP) 3 4 (CC-HFV-12-PS) (CC-HFV-17-PP) 5 6</p>	мамка / гніздо	із GZ 3/8" NPT	CC-HFV-01-PP	CC-HFV-01-PS	-	1	
		із GZ 1/2" NPT	CC-HFV-02-PP	CC-HFV-02-PS	CC-HFV-02-PSU		2
		із GZ 3/4" NPT	CC-HFV-03-PP	CC-HFV-03-PS	-		
		із GW 3/4" GHT	-	CC-HFV-04-PS	CC-HFV-04-PSU	3	
		із GW 3/4" BSP	-	CC-HFV-05-PS	CC-HFV-05-PSU		
		міжкорпусне для шлангу 3/8"	CC-HFV-06-PP	CC-HFV-06-PS	CC-HFV-06-PSU*	4	
		міжкорпусне для шлангу 1/2"	CC-HFV-07-PP	CC-HFV-07-PS	CC-HFV-07-PSU*		
		міжкорпусне для шлангу 5/8"	CC-HFV-08-PP	CC-HFV-08-PS	CC-HFV-08-PSU*		
		міжкорпусне для шлангу 3/4"	CC-HFV-09-PP	CC-HFV-09-PS	CC-HFV-09-PSU*	5	
		міжкорпусне для шлангу 3/8" (зовнішній діаметр)	CC-HFV-10-PP	-	-		
		міжкорпусне для шлангу 1/2" (зовнішній діаметр)	CC-HFV-11-PP	-	-	6	
		для шлангу 3/8"	CC-HFV-12-PP	CC-HFV-12-PS	CC-HFV-12-PSU		
		для шлангу 1/2"	CC-HFV-13-PP	CC-HFV-13-PS	CC-HFV-13-PSU		
		для шлангу 5/8"	CC-HFV-14-PP	CC-HFV-14-PS	CC-HFV-14-PSU	1	
		для шлангу 3/4"	CC-HFV-15-PP	CC-HFV-15-PS	CC-HFV-15-PSU		
		для шлангу 3/8" (зовнішній діаметр)	CC-HFV-16-PP	-	-	2	
		для шлангу 1/2" (зовнішній діаметр)	CC-HFV-17-PP*	-	-		
<p>(CC-HFV-19-PS) (CC-HFV-24-PP) 1 2 (CC-HFV-25-PP) (CC-HFV-28-PP) 3 4 (CC-HFV-29-PS) (CC-HFV-29-PSU) 5 5</p>	втикова частина	із GZ 3/8" NPT	CC-HFV-18-PP	CC-HFV-18-PS	-	1	
		із GZ 1/2" NPT	CC-HFV-19-PP	CC-HFV-19-PS	CC-HFV-19-PSU		2
		із GZ 3/4" NPT	CC-HFV-20-PP	CC-HFV-20-PS	-		
		для шлангу 3/8"	CC-HFV-21-PP	CC-HFV-21-PS	CC-HFV-21-PSU	3	
		для шлангу 1/2"	CC-HFV-22-PP	CC-HFV-22-PS	CC-HFV-22-PSU		
		для шлангу 5/8"	CC-HFV-23-PP	CC-HFV-23-PS	CC-HFV-23-PSU		
		для шлангу 3/4"	CC-HFV-24-PP	CC-HFV-24-PS	CC-HFV-24-PSU	4	
		для шлангу 3/8" (зовнішній діаметр)	CC-HFV-25-PP	-	-		
		для шлангу 1/2" (зовнішній діаметр)	CC-HFV-26-PP	-	-	5	
		90° для шлангу 3/8"	CC-HFV-27-PP	CC-HFV-27-PS	-		
		90° кутове для шлангу 1/2"	CC-HFV-28-PP	CC-HFV-28-PS	-	1	
		із GW 3/4" GHT	-	CC-HFV-29-PS	CC-HFV-29-PSU		
		із GW 3/4" BSP	-	CC-HFV-30-PS	CC-HFV-30-PSU		

Примітки: Наведені номенклатури стосуються версій з клапаном. Приклад номенклатури версії без клапану: CC-HFX-10-PP

Позначення в таблиці: \* - без клапану не існує;