

Швидко роз'ємні з'єднання пластикові CPC



Серія PMC DN3,2

Компактне швидко роз'ємне з'єднання з кнопкою яке обслуговується однією рукою

Матеріал: ацеталь (о-рінг NBR)
поліпропілен (о-рінг EPDM)
Робочий тиск: до 8,3 бар
Робоча температура: від -40°C до +82°C (ацеталь)
від 0°C до +71°C (поліпропілен)

Компактне швидко роз'ємні з'єднання призначені для виявлення газів, медичних пристроїв (наприклад, анестезіологічного обладнання, систем життєзабезпечення), хімічних аналізаторів, струменевого друку, як обладнання оптичних пристроїв, очисних пристроїв (стосується ацеталю), аналізаторів білків, застосування в гальванічних цехах, стерилізаторах і дистиляції ціану (стосується поліпропілену). Характерна конструкція (не містять кульок і захисної втулки) дозволяє легше і надійніше з'єднувати і роз'єднувати однією рукою. Ефективність з'єднання сигналізується чутним клацанням. Стандартно з'єднувачі з ацеталю випускаються в білому кольорі; з'єднувачі з поліпропілену - в мигдалевому кольорі. За спеціальним замовленням доступна версія, що відповідає вимогам стандартів NSF (National Sanitation Foundation) для застосування в харчовій, фармацевтичній та медичній промисловості – прохання контактувати із компанією Tubes International.

| зображення | опис | номенклатура | | мал. |
|---|--|----------------|---------------|--------------|
| | | ацеталь | поліпропілен | |
| <p>(CC-PMV-02-PP) 1 (CC-PMV-03-AC) 2 (CC-PMV-09-PP) 3 (CC-PMV-10-AC) 4 (CC-PMV-11-AC) 5 (CC-PMV-16-PP) 6 (CC-PMV-19-AC) 7</p> | із GZ 1/8" NPT | CC-PMV-01-AC | CC-PMV-01-PP | 1 |
| | із GZ 1/4" NPT | CC-PMV-02-AC | CC-PMV-02-PP* | |
| | міжкорпусне для шлангу 4x2 із гайкою | CC-PMV-03-AC | - | 2 |
| | міжкорпусне для шлангу 4x2,5 із гайкою | CC-PMV-04-AC | - | |
| | міжкорпусне для шлангу 6,4x4,3 із гайкою | CC-PMV-05-AC | CC-PMV-05-PP | 3 |
| | міжкорпусне для шлангу 1/16" | CC-PMV-06-AC | CC-PMV-06-PP | |
| | міжкорпусне для шлангу 1/8" | CC-PMV-07-AC | CC-PMV-07-PP | 4 |
| | міжкорпусне для шлангу 3/16" | CC-PMV-08-AC | - | |
| | міжкорпусне для шлангу 1/4" | CC-PMV-09-AC | CC-PMV-09-PP | 5 |
| | міжкорпусне з GW 10-32 UNF | CC-PMV-10-AC | - | |
| | для шлангу 4x2 із гайкою | CC-PMV-11-AC | - | 6 |
| | для шлангу 4x2,5 із гайкою | CC-PMV-12-AC | - | |
| | для шлангу 6,4x4,3 із гайкою | CC-PMV-14-AC | CC-PMV-14-PP | 7 |
| | для шлангу 1/16" | CC-PMV-15-AC | CC-PMV-15-PP | |
| | для шлангу 1/8" | CC-PMV-16-AC | CC-PMV-16-PP | 8 |
| | для шлангу 3/16" | CC-PMV-17-AC | - | |
| | для шлангу 1/4" | CC-PMV-18-AC | CC-PMV-18-PP | |
| | із GW 10-32 UNF | CC-PMV-19-AC | - | |
| | <p>(CC-PMV-21-AC) 1 (CC-PMV-22-AC) 2 (CC-PMV-25-AC) 3 (CC-PMV-29-PP) 4 (CC-PMV-32-PP) 5 (CC-PMV-35-AC) 6 (CC-PMV-37-AC) 7 (CC-PMV-39-AC) 8</p> | із GZ 1/8" NPT | CC-PMV-20-AC | CC-PMV-20-PP |
| із GZ 1/4" NPT | | CC-PMV-21-AC | - | |
| міжкорпусне для шлангу 6,4x4,3 із гайкою | | CC-PMV-22-AC | - | 2 |
| міжкорпусне для шлангу 1/16" | | CC-PMV-23-AC | - | |
| міжкорпусне для шлангу 1/8" | | CC-PMV-24-AC | - | 3 |
| міжкорпусне для шлангу 3/16" | | CC-PMV-25-AC | - | |
| міжкорпусне для шлангу 1/4" | | CC-PMV-26-AC | - | 4 |
| для шлангу 4x2 із гайкою | | CC-PMV-27-AC | - | |
| для шлангу 4x2,5 із гайкою | | CC-PMV-28-AC | - | 5 |
| для шлангу 6,4x4,3 із гайкою | | CC-PMV-29-AC | CC-PMV-29-PP | |
| для шлангу 9,5x6,4 із гайкою | | CC-PMV-30-AC | - | 6 |
| для шлангу 1/16" | | CC-PMV-31-AC | CC-PMV-31-PP | |
| для шлангу 1/8" | | CC-PMV-32-AC | CC-PMV-32-PP | 7 |
| для шлангу 3/16" | | CC-PMV-33-AC | - | |
| для шлангу 1/4" | | CC-PMV-34-AC | CC-PMV-34-PP | 8 |
| із GW 10-32 UNF | | CC-PMV-35-AC | - | |
| 90° для шлангу 4x2,5 із гайкою | | ** | - | |
| 90° для шлангу 6,4x4,3 із гайкою | | CC-PMV-37-AC | CC-PMV-37-PP* | |
| 90° для шлангу 1/8" | | CC-PMV-38-AC | CC-PMV-38-PP | |
| 90° для шлангу 1/4" | CC-PMV-39-AC | CC-PMV-39-PP | | |

Примітки: Наведені номенклатури стосуються версій з клапаном. Приклад номенклатури версії без клапану: CC-PMX-10-AC

Позначення в таблиці: * - без клапана не існує; ** - тільки без клапану