

Фітинги та з'єднання типу EM (серія 1A) PN 10 бар



Пластикові кінцевики та з'єднання з інтегрованими втулками з поліпропілену та PVDF широко використовуються в лабораторіях, медицині (наприклад, в діалізованому обладнанні), фармацевтичній, хімічній та харчовій промисловості. Шланг фіксується за допомогою затискного кільця всередині гайки з накаткою. Завдяки своїй гнучкості затискне кільце можна використовувати кілька разів в одному з'єднанні. Вони призначені для гнучких гладкостінних неармованих шлангів з ПВХ, PA, PUR, PTFE, FKM, силікону і шлангів TYGON®. Доступні інші розміри і діаметри кінцевиків і муфт.

Монтаж



1. відріжте шланг (H) під прямим кутом
2. Надягніть гайку з накаткою (M) і затискне кільце (R) на шланг (H), як показано вище

3. Вставте кінець шлангу (H) до упору в з'єднувальну муфту в кінцевій частині (F)

4. вручну щільно затягніть гайку з накаткою до сторони кінцевика (F)

опис	номенклатура (поліпропілен)	номенклатура (PVDF)	розмір різьби [дюйм]	діаметр шлангу [мм]	L [мм]	L1 [мм]	SW [мм]
 	EM-1A100MG4018PP	EM-1A100MG4018PV	1/8"	4x6	23,5	8	14
	EM-1A100MG4014PP	EM-1A100MG4014PV	1/4"	4x6	25	12	17
	EM-1A100MG4538PP	EM-1A100MG4538PV	3/8"	8x10	33,5	12	22
	EM-1A100MG4838PP	EM-1A100MG4838PV	3/8"	10x12	37,5	12	22
	EM-1A100MG5212PP	EM-1A100MG5212PV	1/2"	12x16	47	14	27
	EM-1A100MG5412PP	EM-1A100MG5412PV	1/2"	14x18	50	14	27
	EM-1A100MG5634PP	-	3/4"	16x20	55	16	32

опис	номенклатура (поліпропілен)	номенклатура (PVDF)	розмір різьби [дюйм]	діаметр шлангу [мм]	L [мм]	L1 [мм]	D [мм]
 	EM-1A200MG4018PP	EM-1A200MG4018PV	1/8"	4x6	25	12	13
	EM-1A200MG4014PP	EM-1A200MG4014PV	1/4"	4x6	26	13	15
	EM-1A200MG4538PP	EM-1A200MG4538PV	3/8"	8x10	36	17	20
	EM-1A200MG4838PP	EM-1A200MG4838PV	3/8"	10x12	40	19	20
	EM-1A200MG5212PP	EM-1A200MG5212PV	1/2"	12x16	50	23	25
	EM-1A200MG5412PP	EM-1A200MG5412PV	1/2"	14x18	55	25	30
	EM-1A200MG5634PP	-	3/4"	16x20	57	25	30
	EM-1A200MG5734PP	-	3/4"	18x20	57	25	30