



Швидко роз'єми RECTUS – серія 20KA / 20KB DN2,7 (3)


мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	D [мм]	L 1 [мм]	L 2 [мм]
	RE-20KBAM05MPX	Із зовнішньою різьбою та клапаном, двостороннє відсікання	GZ M5	9	26	10	5	-
	RE-20KBAW10MPX		GZ BSP 1/8"	11	28	10	7	-
	RE-20KBIM05MPX	Із внутрішньою різьбою та клапаном, двостороннє відсікання	GW M5	9	26	10	5	-
	RE-20KBIW10MPX		GW BSP 1/8"	12	28	10	7	-
	RE-20KBTF04MPX	Із ялинкою під шланг та клапаном, двостороннє відсікання	4 мм	-	35	10	13	-
	RE-20KBKO04MPX	Із механізмом- під затисну гайку – для пластикових трубочок та з клапаном, двостороннє відсікання	3x4 мм	9	34	10	7	5
	RE-20KBKO06MPX		4x6 мм	9	34	10	7	5



Армований опліткою шланг з CRISTALLO EX (FT-CRISTALLO-EX-04X06), закінчується двосторонньо відсікаючим швидко роз'ємним з'єднанням- папкою (RE-20SBTF04MPX) і двосторонньо відсікаючим швидко роз'ємним з'єднанням- мамкою - (RE-20KBTF04MPX) з ялинкою під шланг. Кріплення за допомогою обтискного кільця - EAR CLIP з 2 вушками з оцинкованої сталі. (AB-03012101).



Швидко роз'ємне з'єднання RECTUS серії 20 (RE-20SBIW10MPX) монтується на шланг CRISTALLO EX (FT-CRISTALLO-EX-04X06) за допомогою прямої пневматичного з'єднання типу С1 із зовнішньою різьбою BSPT 1/8" (MW-2301001). Монтаж здійснюється шляхом встановлення шлангу на муфту і затискання шляхом затягування гайки.